



HY-2690 銅用脫脂劑

一、適用產品：銅、鐵。

二、使用條件：滾鍍、吊鍍、超音波。

三、特性：

- 1、洗淨力強。
- 2、乳化分散力強。
- 3、水洗容易，帶出量少。
- 4、對於蠟油有強烈的溶解力。
- 5、減少使用量。
- 6、廢水處理方便，可降低成本。

四、使用方法：

- 脫脂劑：40~80g/L
- 超音波：15~20g/L
- 溫度：50~70°C
- 時間：1~10分鐘

五、開缸配制方法：

- 1、加入65%槽體的冷水
- 2、緩慢加入須要量的脫脂劑，攪拌、溶解。
- 3、加水至槽體85 ± 5%的液位。
- 4、加熱到須要的溫度。

六、維護及補充：

方法1

- a、每天工作前，請把上浮的油污刮除掉。
- b、每星期半天休工，沉澱8小時後，抽底1/4，再補充水及藥。
- c、以8hrs /天工作量，1個月須更換新藥水。

方法2

使用分析方法來補充。

七、分析方法：

1、分析程序：

- a、取HY-2690銅用脫脂劑2ml放進250ml錐形瓶
- b、加入純水100ml
- c、加入酚酞指示劑2~3滴
- d、以0.1N HCL 滴定之

2、滴定終點：

紫紅色→無色

3、計算：

$$\text{滴定數} \times 6.3 = \text{g} / \text{L}$$